



Nowa pasta lutownicza SAC305, ziarno typ 4

Pasta lutownicza Heraeus F645 SAC305-89M40

Seria past lutowniczych F645 oparta jest na systemie topnika dedykowanego do stopów bezołowiowych. Pasta F645 dostępna jest również ze stopem Innotot, który dodaje bizmut (Bi), antymon (Sb) i nikiel (Ni) do dobrze znanego stopu SAC. Zastosowanie tych pierwiastków pozwala na osiągnięcie temperatury pracy od 150 do 165°C. Występujący w paście topnik to topnik z serii Halogen Zero.

Możliwe lutowanie w atmosferze powietrza lub azotu (w zależności od rodzaju stopu i proszku).

Właściwości:

- Wyjątkowe właściwości zwilżania
- Minimum 8 godzin pracy
- Topnik Halogen Zero
- Doskonały druk nawet po odstaniu na rakli
- Odpowiednie do PCB i DCB

Nazwa	Zawartość metali	Aplikacja	Typ ziarna	Rozmiar ziaren	Stop	Punkt topnienia
F 645 SAC305	89%	Drukowanie	4	20-38 µm	Sn96,5Ag3Cu0,5	217C

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z firmą MILAR, gdzie wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.